


## 12756 MHE-400W/4200K

Lampa metalohalogenkowa

5905339127563



Lampy metalohalogenkowe Kanlux MHE pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** MH  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS  
**Połączone źródło światła (CLS):** nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie  
**Bańka:** brak  
**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie  
**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie  
**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:


**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Średnica [mm]:** 46  
**Moc znamionowa [W]:** 400  
**Materiał:** szkło  
**Barwa światła:** biała  
**Trzonek:** E40  
**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 10000  
**Prąd znamionowy lampy [A]:** 3.3  
**Znamionowy strumień świetlny [lm]:** 35000

### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 400  
**Klasa efektywności energetycznej:** F  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 38000  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4200  
**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]:** 400  
**Wysokość [mm]:** 273  
**Szerokość [mm]:** 46  
**Głębokość [mm]:** 46  
**Wskaźnik oddawania barw:** 65  
**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.375  
**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.401  
**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 1927

## 12756 MHE-400W/4200K

Lampa metalohalogenkowa



### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 25

**Masa jednostkowa netto [g]:** 196

**Gramatura [g]:** 257.6

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 28

**Waga kartonu [kg]:** 6.44

**Szerokość kartonu [cm]:** 26.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 30

**Długość kartonu [cm]:** 26.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021068

### INFORMACJE DODATKOWE:

- lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych

