



### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| Gama produktów                            | PrismaSeT   |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P   |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne  |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne  |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie  |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja |
| Opis biegunów                             | 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 poziomy instalacja<br>1 4P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 poziomy instalacja<br>1 3P: płyta montażowa podpora: NSX250 poziomy instalacja<br>1 4P: płyta montażowa podpora: NSX250 poziomy instalacja  |
| Położenie pracy                           | Poziomy   |

## Parametry uzupełniające

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm  |
| Pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie   |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 5  |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1   |
| Certyfikaty produktu             | ASTA   |
| Materiał                         | Stal   |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą   |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej   |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)   |
| Wysokość                         | 250 mm   |
| Szerokość                        | 500 mm   |
| Masa produktu                    | 1,04 kg  |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka   |
| Functional unit                  | 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 3,000 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 26,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 51,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,050 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10         |
| Wysokość opakowania 2          | 17,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 27,500 cm  |
| Długość opakowania 2           | 53,500 cm  |
| Waga opakowania 2              | 10,500 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 30         |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 43,500 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |  |
|---|--|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium  |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>   |
| Bez SVHC REACH                                | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak  |
| Bez rtęci                                     | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>  |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>   |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem   |
| Bez PVC                                       | Tak  |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|